

Kemikalieskåp F90 - då brandklass 90 minuter krävs

Brandklassat i 90 minuter, brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1 samt FM standard 6050. Uppfyller i övrigt samtliga krav i denna standard, såsom självstängande dörrar och brandventiler.

Kemikalieskåp F90KEM

- Ger 90 minuters brandskydd
- Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1.
- Dörrar som stängs automatiskt vid 50°.
- Till- och frånluftsöppningar stängs vid brand.
- Frånluftsstos Ø 100 mm.
- Anslutning för jordning.
- Låsbara dörrar.
- Hylloma klarar 50 kg jämn belastning.

I MSBs författningssamling SÄIFS 2000:2, Kap 6 framgår bl.a. att:

Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. Den brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för:

- Brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
- Brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.

Utrymmet skall vara ventilerat.

Av Myndigheten för skydd och beredskaps allmänna råd framgår det att det inte är tillåtet att förvara brandfarlig vätska med andra varor t.ex. gift, syror/baser då risk vid brand ökar.

Det framgår även att det krävs EI60 avskiljning då mer än 500 liter klass 1 & 2b vätska förvaras i A-byggnad (om inte riskutredning enligt 3.1.1 används för att dimensionera en brandteknisk avskiljning).



Jiwa kemikalieskåp F90

Skåpen är utrustade med självstängande dörrar som är uppställningsbara, men som stängs automatiskt vid en temperaturstegring på mer än 50° i rummet. Dörrarna låses separat.

Ventilationskanaler för in- och utluft löper uppifrån och ner, vilket ger ventilation över varje hyllplan. Anslutningsstos på F90KEM4 & 5 på tak, övriga i rygg.

Storlekar mm se nästa sida



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

250130

F90 "under bänk" kemikalieskåp F90KEM1

Yttermått: H640 x B635 x D570 mm
Innermått: H530 x B490 x D285 mm
Inredning: 1 flyttbar tråghylla och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F90KEM1H** Extra tråghylla.
F90KEM1PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



Ventilation i rygg.
Ø 100 mm.

F90 "under bänk" kemikalieskåp F90KEM2

Yttermått: H640 x B1137 x D570 mm
Innermått: H530 x B1000 x D285 mm
Inredning: 1 flyttbar tråghylla och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F90KEM2H** Extra tråghylla.
F90KEM2PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



Ventilation i rygg.
Ø 100 mm.

F90 kemikalieskåp F90KEM4-L

Yttermått: H1100 x B635 x D670 mm
Innermått: H820 x B490 x D410 mm
Inredning: 2 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F90KEM4H** Extra tråghylla.
F90KEM4PB Perforerad bottenplatta att placera på tråget.



Ventilation i rygg.
Ø 100 mm.

F90 kemikalieskåp F90KEM3

Yttermått: H1100 x B1137 x D670 mm
Innermått: H820 x B1000 x D410 mm
Inredning: 2 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F90KEM3H** Extra tråghylla.
F90KEM3PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



Ventilation i rygg.
Ø 100 mm.

F90 kemikalieskåp F90KEM4

Yttermått: H1950 x B635 x D620 mm
Innermått: H1620 x B490 x D410 mm
Inredning: 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F90KEM4H** Extra tråghylla.
F90KEM4PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



Ventilation i tak.
Ø 100 mm.

F90 kemikalieskåp F90KEM5-900

Yttermått: H1950 x B905 x D620 mm
Innermått: H1620 x B765 x D410 mm
Inredning: 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F90KEM5H-900** Extra tråghylla.
F90KEM5PB-900 Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



Ventilation i tak.
Ø 100 mm.

F90 kemikalieskåp F90KEM5

Yttermått: H1950 x B1137 x D620 mm
Innermått: H1620 x B1000 x D410 mm
Inredning: 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg.

Tillbehör: **F90KEM5H** Extra tråghylla.
F90KEM5PB Perforerad bottenplatta
att placera på tråget.



Ventilation i tak.
Ø 100 mm.



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se