

Kemikalieskåp F30 - då brandklass 30 minuter krävs

Brandklassat i 30 minuter, brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1 samt FM standard 6050. Uppfyller i övrigt samtliga krav i denna standard, såsom självstängande dörrar och brandventiler.

Kemikalieskåp F30KEM

- Ger 30 minuters brandskydd
- Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1.
- Dörrar som stängs automatiskt vid 50°.
- Till- och frånluftsöppningar stängs vid brand.
- Frånluftsstos Ø 100 mm.
- Dörrar med trepunktslås och cylinderlås.
- Hyllorna klarar 50 kg jämn belastning.

I MSBs föreskrifter MSBFS 2023:2 framgår bl.a. att: Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. Den brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för:

- Brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
- Brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.

Utrymmet skall vara ventilerat.

Invallning skall kunna samla upp minst 10 % av den totalt förvarade volymen, dock alltid den största behållarens volym.

Vid förvaring av mer än 500 liter brandfarlig vara med flampunkt 30 °C eller lägre så är dessa brandklassade kemikalieskåpen ett utmärkt val. Verkar ni i känslig miljö (såsom laboratorium eller sjukhus) går denna gräns vid 50 liter.

 **30 MIN**
EN 14470-1



F30KEM1



F30KEM2



F30KEM3



F30KEM4



F30KEM5



F30KEM4G



F30KEM5G

Storlekar m.m. se nästa sida



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

231011

Kemikalieskåp F30

Skåpen är utrustade med självstängande dörrar som är uppställningsbara, men som stängs automatiskt vid en temperaturstegring på mer än 50° i rummet.

Ventilationsstos (Ø100 mm) för inluft och anslutning till frånluft. Ventilationskanaler löper uppifrån och ner, vilket ger ventilation över varje hyllplan.

F30 "under bänk" kemikalieskåp F30KEM1

Ytermått: H635 x B605 x D550 mm

Innermått: H366 x B491 x D419 mm

Inredning: Bottentråg med perforerad bottenplatta
Uppsamlingsvolym: 20 l.

Tillbehör: F30-KEM1H Extra tråghylla



Ventilation i rygg
Ø100 mm

F30 "under bänk" kemikalieskåp F30KEM2

Ytermått: H635 x B1115 x D550 mm

Innermått: H366 x B1001 x D419 mm

Inredning: Bottentråg med perforerad bottenplatta
Uppsamlingsvolym: 41 l.

Tillbehör: F30-KEM2H Extra tråghylla



Ventilation i rygg
Ø100 mm

F30 kemikalieskåp F30KEM3

Ytermått: H1198 x B1092 x D537 mm

Innermått: H799 x B978 x D325 mm

Inredning: 1 flyttbar hylla och bottentråg
Uppsamlingsvolym: 31 l.

Tillbehör: F30-KEM3H Extra tråghylla
F30-KEM3PB Perforerad bottenplatta till bottentråget



Ventilation i tak
Ø100 mm

F30 kemikalieskåp F30KEM4

Ytermått: H1980 x B605 x D550 mm

Innermått: H1581 x B491 x D419 mm

Inredning: 3 flyttbara hyllor och bottentråg
Uppsamlingsvolym: 20 l.

Tillbehör: F30-KEM4H Extra tråghylla
F30-KEM4PB Perforerad bottenplatta till bottentråget



Ventilation i tak
Ø100 mm

F30 kemikalieskåp F30KEM5

Ytermått: H1980 x B1115 x D550 mm

Innermått: H1581 x B1001 x D419 mm

Inredning: 3 flyttbara hyllor och bottentråg
Uppsamlingsvolym: 41 l.

Tillbehör: F30-KEM5H Extra tråghylla
F30-KEM5PB Perforerad bottenplatta till bottentråget



Ventilation i tak
Ø100 mm



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

F30 kemikalieskåp F30KEM4G - Glasdörr

Yttermått: H1980 x B605 x D550 mm

Innermått: H1581 x B491 x D419 mm

Inredning: 3 flyttbara hyllor och bottentråg
Uppsamlingsvolym: 20 l.

Tillbehör: F30-KEM4H Extra tråghylla
F30-KEM4PB Perforerad bottenplatta
till bottentråget

Ventilation i tak Ø100 mm



F30 kemikalieskåp F30KEM5G - Glasdörrar

Yttermått: H1980 x B1115 x D550 mm

Innermått: H1581 x B1001 x D419 mm

Inredning: 3 flyttbara hyllor och bottentråg
Uppsamlingsvolym: 41 l.

Tillbehör: F30-KEM5H Extra tråghylla
F30-KEM5PB Perforerad bottenplatta
till bottentråget

Ventilation i tak Ø100 mm



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se